

**Garant****Bară de strunjit, pe dreapta, Ø DS: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273810 32
GTIN	4045197500038
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

- **Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.**
- **Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al șurubului de montaj este inscripționat cu laser pe tijă.**
- **Precizie maximă la poziționare precum și rezistență ridicată la forțele de tăiere axiale și radiale.**

**Adaptat pentru :**

Suport de plăcuțe Cod 273812; 273815; 273817; 273826.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de montaj.

**Notă:**

Suporturile de plăcuțe trebuie comandate separat.

Ø cozii D<sub>3</sub>: 32 mm

Decalaj central L<sub>3</sub>: 18,5 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 38 mm

Lungimea totală L: 263 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Descriere tehnică**

Șurub	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Decalaj central L <sub>3</sub>	18,5 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	38 mm
Lungimea totală L	263 mm

Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Șurub de strângere	279910
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurub de strângere Tip 9	279815 9