

Garant**Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 scurt, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302292 16 |
| GTIN | 4045197288530 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**

Cu **orificii ale canalului de răcire (CCB)** și dop filetat cu care se pot închide.

Orificii ale canalului de răcire la Ø de strângere D1: 3, 4 și 5 mm fără închidere.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|-------|
| Ø de prindere D ₁ | 16 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 80 mm |
| Ø exterior D | 34 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere |
| Suport | SK 50 scurt |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Accesorii

| | |
|--|----------------|
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/16 mm | 302412 25/16 |
| Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308760 50 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308795 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308830 50 |
| Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308610 50 |
| Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50 | 354225 50 |
| Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm | 354236 12,1-16 |
| Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308640 50 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308650 50 |
| | 302410 25/16 |

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/16 mm

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/16 mm

302412 32/16

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/16 mm

302416 25/16

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Unitate de fretare compactă Tip SU1

354210 SU1

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/16 mm

302410 32/16

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/16 mm

302416 32/16

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50