

Garant
Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 130, Ø de strângere D1: 5mm

Date comandă

Numărul de comandă	302266 5
GTIN	4045197646071
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductivă, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	5 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø exterior D	17 mm
Suport	SK 40 A = 130
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/5 mm	302410 20/5
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/5 mm	302410 16/5
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
	308785 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308635 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308625 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308610 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 308830 40

Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40 354225 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308795 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308765 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308620 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308650 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M 308670 40M

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40 308600 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308615 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40 308740 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40 308605 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308630 40