

Lanț de ridicat 2 lanțuri, Lungime utilă: A2m



Date comandă

Numărul de comandă	086425 A2
GTIN	4032378141623
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Lanțuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociația profesională germană).

Zală foarte rezistentă pentru susținerea lanțului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanț vopsit negru.

Lanțuri de ridicat **care pot fi scurtate**. Lungimea lanțului poate fi redusă prin cârligul de scurtare cu cap tip furcă.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranță).

Descriere tehnică

Lungime utilă	2 m
Ø lanțului	6 mm
Capacitate portantă WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	1600 kg
Capacitate portantă WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	1120 kg
Tip produs	Lanț de ridicat

