

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 200, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302278 20
GTIN	4045197294500
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø D ₂	33 mm
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	SK 40 A = 200
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm	354240 20-32
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
	308700 40

Șurub de tragere special fără filet interioaretașat
Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat
pentru con ISO 40

308625 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm

302410 32/20

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4
mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308802 40

Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă
conică SK 40

354225 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con
ISO 40

308610 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/20 mm

302416 32/20

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308765 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308790 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru
con ISO 40

308605 40

Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22
mm

354235 16,1-22

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con
ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22
mm

354236 16,1-22

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308785 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerISO 7388 potrivit
pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308795 40