


**WCHX 170608, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	268498 ALU
GTIN	4045197471062
Clasa articolului	21K

**Descriere****Adaptat pentru :**

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 33.

Recomandat pentru Ø sculei D: 33 mm

Categorie: HU 70AL

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 300 - 600 m/min

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 180 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	300 - 600 m/min
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	180 m/min
Aplicație secundară	K
Aplicația principală	N
Tip	ALU
Categorie	HU70AL
Materialul sculei	Carbura
Serie	Sculă 5 în 1 pentru strunjire și găurire

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 090202 L
Recomandat pentru Ø sculei D	33 mm