

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță: 45/
S4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268706 45/S4
GTIN	4045197591944
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 10
Cod ISO Suport	AH04X SCLDR/LS4
Mărimea plăcuței	4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CDCT S4010.
Decalaj central L ₃	2,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	4,57 mm
Lungimea totală L	65 mm
Înălțime de strângere L ₂	3,58 mm
Unghi de reglare κ	97 grad
Ø cozii D _s	4 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 10	269028 10
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200