

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță: 46/  
S4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268706 46/S4
GTIN	4045197591951
Clasa articolului	21V

**Descriere tehnică**

Decalaj central L <sub>3</sub>	3 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 10
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	5,78 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CDCT S4010.
Cod ISO Suport	AH05X SCLDR/LS4
Mărimea plăcuței	4 mm
Lungimea totală L	65 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	4,6 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	5 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 10

269028 10

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200