



## Lanternă cu LED și acumulator Versiunea 0 fără acumulator, 18 V, Tip: M18AL



### Date comandă

Numărul de comandă	073211 M18AL
GTIN	4002395380534
Clasa articolului	07A

### Descriere

#### Execuție:

Lanternă robustă cu acumulatori Li-Ion și putere mare de iluminare.

- **Lampă cu acumulator practică și extrem de robustă, cu putere mare de iluminare de 1 500 lumen.**
- **2 trepte de luminozitate.**
- **Mâner integrat. Suspendarea este posibilă vertical și orizontal pe un Ø al tubului de 13 mm.**

#### Adaptat pentru:

Acumulatori Milwaukee 18 V (Cod 073816 MB18 și 073827 MB18).

#### Livrare:

**Lanternă fără acumulator și fără încărcător.**

### Descriere tehnică

Denumirea producătorului	M18AL-0
Flux luminos treapta 2	780 lm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr de acumulatori incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion

Greutate fără acumulator	1700 g
Alimentare cu energie	Cu acumulatori
Flux luminos	1500 lm
Corpuri de iluminat	Modul LED
Lungimea totală	220 mm
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Caracteristici nume produs	18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Tip produs	Lampă de lucru

## Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18