

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță: 66/
S4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268706 66/S4
GTIN	4045197591975
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 10
Mărimea plăcuței	4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CDCT S4010.
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,05 mm
Cod ISO Suport	AH08H SCLDR/LS4
Decalaj central L_3	4,5 mm
Lungimea totală L	100 mm
Înălțime de strângere L_2	7,49 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 10

269028 10

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200