

**Garant****WCHX 10T308, Tip: UNI**

### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268494 UNI    |
| GTIN               | 4045197470980 |
| Clasa articolului  | 21K           |

### Descriere

**Adaptat pentru:**

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 20.  
recomandat pentru  $\varnothing$  sculei  $D_c$ : 20 mm

Categorie: HB7130

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 65 - 200 m/min

### Descriere tehnică

|   |                |
|---|----------------|
| Tip   | UNI            |
| Aplicația principală                          | UNI            |
| Rază la colț                                  | 0,2 mm         |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 65 - 200 m/min |
| Categorie                                     | HB7130         |
| Materialul sculei                             | Carbura        |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | WCHX 10T308    |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 3              |
| recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$  | 20 mm          |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire