

duMONT**Set de broșe HSS, complet în cutie din lemn Ajustaj JS9, Tip: 20-25****Date comandă**

Numărul de comandă	290400 20-25
GTIN	662600445010
Clasa articolului	29J

Descriere**Execuție:**

Gamă de broșe de împingere din **HSS** Cod 290405, inclusiv adaosurile necesare Cod 290410 și bușele de ghidare Cod 290415. Livrare în cutie de lemn de înaltă calitate, stabilă, destinată păstrării organizate și sigure.

Conținut:

Câte 1 broșă 290405: 20F1; 22F1; 25F1

Câte 1 bușă de ghidare 290415: Tip F1:

70; 75; 80; 85; 90; 95

Notă:

- **Ajustajele P9 și H9 se livrează din fabrică cu un cost suplimentar de 15 %.**
- **Seturile de broșe prin împingere pentru străpungeră sunt disponibile la cerere.**
- **PRESELE sunt prezentate în volumul 2 (Scule de mână și de măsurare).**

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS
Tip produs	Sculă de broșat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	----------------------------	----------------------	----------------

Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții
Ulei	recomandat

Accesorii

Broșă pentru canalele de pană HSSAjustaj JS9 Tip 25F1	290405 25F1
Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 75F1 mm	290415 75F1
Broșă pentru canalele de pană HSSAjustaj JS9 Tip 20F1	290405 20F1
Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 90F1 mm	290415 90F1
Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 70F1 mm	290415 70F1
Broșă pentru canalele de pană HSSAjustaj JS9 Tip 22F1	290405 22F1
Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 80F1 mm	290415 80F1