

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță: 45/S4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268702 45/S4
GTIN	4045197591906
Clasa articolului	21V

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	4 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 10
Decalaj central L <sub>3</sub>	2,5 mm
Cod ISO Suport	AH04X SCLDR/LS4
Plăcuță amovibilă compatibilă	CDCT S4010.
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	4,57 mm
Lungimea totală L	65 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	3,58 mm
Unghi de reglare κ	97 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	4 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 10	269028 10
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200

---