

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 50 A = 200, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302355 6 |
| GTIN | 4045197288783 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 6 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 200 mm |
| Ø exterior D | 27 mm |
| Suport | SK 50 A = 200 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308650 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308820 50 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/6 mm | 302412 16/6 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308615 50 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302416 20/6 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302412 20/6 |
| Unitate de fretare compactă Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308795 50 |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308660 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308830 50 |
| Unitate de răcire Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308620 50 |
| Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm | 354235 6-9 |

| | |
|--|-------------|
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308605 50 |
| Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308640 50 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308760 50 |
| Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308610 50 |
| Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50 | 354225 50 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308785 50 |
| Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302410 20/6 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308765 50 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302415 20/6 |
| Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308720 50 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50 | 308740 50 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime,cu orificii ale canalului de răcire Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302414 20/6 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/6 mm | 302410 16/6 |
| Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308600 50 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308790 50 |