

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 50 A = 160, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302310 16
GTIN	4045197288738
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø D ₂	27 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø exterior D	34 mm
Suport	SK 50 A = 160
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere special fără filet interioretetașat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50	354225 50
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
	308790 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm

354240 12-20

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/16 mm

302416 32/16

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/16 mm

302416 25/16

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308760 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/16 mm

302412 25/16

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/16 mm

302410 25/16

Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm

354236 12,1-16