

**duMONT****Set de broșe HSS, complet în cutie din lemn Ajustaj JS9, Tip: 2-3****Date comandă**

Numărul de comandă	290400 2-3
GTIN	662600444976
Clasa articolului	29J

**Descriere****Execuție:**

Gamă de broșe de împingere din **HSS** Cod 290405, inclusiv adaosurile necesare Cod 290410 și bușele de ghidare Cod 290415. Livrare în cutie de lemn de înaltă calitate, stabilă, destinată păstrării organizate și sigure.

**Conținut:**

Câte 1 broșă 290405: 2A; 3A

Câte 1 bușă de ghidare 290415: Tip A:

6; 8; 10

**Notă:**

- **Ajustajele P9 și H9 se livrează din fabrică cu un cost suplimentar de 15 %.**
- **Seturile de broșe prin împingere pentru străpungere sunt disponibile la cerere.**
- **PRESELE sunt prezentate în volumul 2 (Scule de mână și de măsurare).**

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	HSS
Tip produs	Sculă de broșat

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
--	----------------------------	----------------------	----------------

Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții
Ulei	recomandat

## Accesorii

Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 10A mm	290415 10A
Broșă pentru canalele de pană HSSAjustaj JS9 Tip 2A	290405 2A
Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 8A mm	290415 8A
Broșă pentru canalele de pană HSSAjustaj JS9 Tip 3A	290405 3A
Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 6A mm	290415 6A