

Garant**Portsculă cu strângere rapidă subțire, SK 40 A = 160, Ø de strângere D1: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302333 3
GTIN	4045197504739
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm începând de la Ref.6!**
- **Formă foarte subțire (proeminențe reduse).**

Aplicație:

- **Recomandate pentru execuția sculelor și a matrițelor.**
- **Pentru fixarea sculelor cu coadă cu toleranță în h6.**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Descriere tehnică

Ø D ₂	9 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø de prindere D ₁	3 mm
Ø exterior D	25 mm
Suport	SK 40 A = 160
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/3 mm	302410 16/3
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40