

duMONT**Set de broșe HSS, complet în cutie din lemn Ajustaj JS9, Tip: 10-14****Date comandă**

Numărul de comandă	290400 10-14
GTIN	662600444990
Clasa articolului	29J

Descriere**Execuție:**

Gamă de broșe de împingere din **HSS** Cod 290405, inclusiv adaosurile necesare Cod 290410 și bușele de ghidare Cod 290415. Livrare în cutie de lemn de înaltă calitate, stabilă, destinată păstrării organizate și sigure.

Conținut:

Câte 1 broșă 290405: 10D1; 12D1; 14D1

Câte 1 bușă de ghidare 290415: Tip D1:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

Notă:

- **Ajustajele P9 și H9 se livrează din fabrică cu un cost suplimentar de 15 %.**
- **Seturile de broșe prin împingere pentru străpungere sunt disponibile la cerere.**
- **PRESELE sunt prezentate în volumul 2 (Scule de mână și de măsurare).**

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS
Tip produs	Sculă de broșat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		

Accesorii

Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 36D1 mm	290415 36D1
Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 40D1 mm	290415 40D1
Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 50D1 mm	290415 50D1
Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 45D1 mm	290415 45D1
Broșă pentru canalele de pană HSSAjustaj JS9 Tip 12D1	290405 12D1
Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 38D1 mm	290415 38D1
Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 32D1 mm	290415 32D1
Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 35D1 mm	290415 35D1
Broșă pentru canalele de pană HSSAjustaj JS9 Tip 10D1	290405 10D1
Broșă pentru canalele de pană HSSAjustaj JS9 Tip 14D1	290405 14D1