

Garant

Portsculă cu strângere rapidă subțire, SK 50 A = 120, Ø de strângere D1: 8mm


Date comandă

Numărul de comandă	302342 8
GTIN	4045197505354
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm începând de la Ref.6!**
- **Formă foarte subțire (proeminențe reduse).**

Aplicație:

- **Recomandate pentru execuția sculelor și a matrițelor.**
- **Pentru fixarea sculelor cu coadă cu toleranță în h6.**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	8 mm
Ø D ₂	15 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	30,9 mm
Suport	SK 50 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 50	354225 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1