

Garant

Portsculă cu strângere rapidă conică la 3°, SK 40 A = 80, Ø de strângere D1: 6mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	302352 6
GTIN	4045197480002
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Design de proiectare extra subțire (contur 3°).

Aplicație:

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere în h6.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806. Cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410, Ref. 12/3 și 12/4. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 304450.

Notă:

Nu este posibilă ajustarea pe lungime!

Descriere tehnică

Ø D ₂	12 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	23 mm

Suport	SK 40 A = 80
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
	308670 40M

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm 354236 6-9

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308806 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 308820 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308630 40

Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm 354240 6-12

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308620 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308635 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40 308640 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308760 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308785 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308802 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40 308740 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40 308605 40

Unitate de răcire Tip CU1 354215 CU1

Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm 354235 6-9

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40 308600 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308650 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308660 40