

**Garant****Portsculă cu strângere rapidă, SK 50 A = 200, Ø de strângere D1: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302355 14
GTIN	4045197288820
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	14 mm
Ø exterior D	34 mm
Suport	SK 50 A = 200
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
	308610 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 25/14 mm

302417 25/14

Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm

354236 12,1-16

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm

302410 25/12

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime,cu orificii ale canalului de răcire Ø d / Ø D1 32/14 mm

302414 32/14

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/14 mm

302416 32/14

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50

Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50

354225 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308760 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

308605 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/12 mm

302415 20/12

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/14 mm

302412 25/14

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/14 mm

302412 32/14

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50