

duMONT**Set de broșe HSS, complet în cutie din lemn Ajustaj JS9, Tip: 16-18****Date comandă**

Numărul de comandă	290400 16-18
GTIN	662600445003
Clasa articolului	29J

Descriere**Execuție:**

Gamă de broșe de împingere din **HSS** Cod 290405, inclusiv adaosurile necesare Cod 290410 și bușele de ghidare Cod 290415. Livrare în cutie de lemn de înaltă calitate, stabilă, destinată păstrării organizate și sigure.

Conținut:

Câte 1 broșă 290405: 16E1; 18E1

Câte 1 bușă de ghidare 290415: Tip E1:

52; 54; 55; 56;

58; 60; 62; 65

Notă:

- **Ajustajele P9 și H9 se livrează din fabrică cu un cost suplimentar de 15 %.**
- **Seturile de broșe prin împingere pentru străpungere sunt disponibile la cerere.**
- **PRESELE sunt prezentate în volumul 2 (Scule de mână și de măsurare).**

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS
Tip produs	Sculă de broșat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		

Accesorii

Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 55E1 mm	290415 55E1
Broșă pentru canalele de pană HSSAjustaj JS9 Tip 16E1	290405 16E1
Broșă pentru canalele de pană HSSAjustaj JS9 Tip 18E1	290405 18E1
Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 60E1 mm	290415 60E1
Bucșă de ghidare pentru gaură H7 Ø bucșei 65E1 mm	290415 65E1