

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 50 A = 160, Ø de strângere D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302310 32
GTIN	4045197288776
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø D ₂	44 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø exterior D	53 mm
Suport	SK 50 A = 160
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
	354235 22,1-32

Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm

Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm

354240 20-32

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50

Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 50

354225 50

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50