

Garant**Portsculă cu strângere rapidă subțire, SK 50 A = 120, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302342 10 |
| GTIN | 4045197505361 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm începând de la Ref.6!**
- **Formă foarte subțire (proeminențe reduse).**

Aplicație:

- **Recomandate pentru execuția sculelor și a matrițelor.**
- **Pentru fixarea sculelor cu coadă cu toleranță în h6.**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ø de prindere D ₁ | 10 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 120 mm |
| Ø exterior D | 33,9 mm |
| Suport | SK 50 A = 120 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime,cu orificii ale canalului de răcire Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302414 32/10 |
| Unitate de răcire Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308760 50 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/10 mm | 302412 25/10 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308765 50 |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308660 50 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302412 32/10 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308620 50 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/10 mm | 302416 25/10 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50 | 308740 50 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302416 32/10 |

| | |
|--|---------------|
| Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302410 32/10 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308615 50 |
| Unitate de fretare compactă Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308640 50 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/10 mm | 302410 25/10 |
| Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308600 50 |
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308650 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308830 50 |
| Șurub de tragere special fără filet interioare etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308720 50 |
| Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/10 mm | 302415 20/10 |
| Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308610 50 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308790 50 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308795 50 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308605 50 |
| Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308785 50 |
| Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 50 | 354225 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308820 50 |

