

Garant**Portsculă cu strângere rapidă subțire, SK 40 A = 120, Ø de strângere D1: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302325 3
GTIN	4045197288196
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm începând de la Ref.6!**
- **Formă foarte subțire (proeminențe reduse).**

Aplicație:

- **Recomandate pentru execuția sculelor și a matrițelor.**
- **Pentru fixarea sculelor cu coadă cu toleranță în h6.**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Descriere tehnică

Ø D ₂	9 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø de prindere D ₁	3 mm
Ø exterior D	25 mm
Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
	308700 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat
Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru
con ISO 40

308605 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat
pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con
ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat
pentru con ISO 40

308630 40

Unitate de fretare compactă Tip SU1

354210 SU1

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat
pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308806 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără
șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/3 mm

302410 16/3

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308785 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con
ISO 40

308650 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308790 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308765 40

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1