

Garant**Portsculă cu strângere rapidă subțire, SK 40 A = 160, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302333 6
GTIN	4045197504760
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm începând de la Ref.6!**
- **Formă foarte subțire (proeminențe reduse).**

Aplicație:

- **Recomandate pentru execuția sculelor și a matrițelor.**
- **Pentru fixarea sculelor cu coadă cu toleranță în h6.**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø D ₂	15 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø exterior D	30,9 mm
Suport	SK 40 A = 160
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime,cu orificii ale canalului de răcire Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6

Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm

302412 20/6

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/6 mm

302412 16/6

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40