

**Garant****Portsculă cu strângere rapidă subțire, SK 40 A = 120, Ø de strângere D1: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302325 4
GTIN	4045197288202
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm începând de la Ref.6!**
- **Formă foarte subțire (proeminențe reduse).**

**Aplicație:**

- **Recomandate pentru execuția sculelor și a matrițelor.**
- **Pentru fixarea sculelor cu coadă cu toleranță în h6.**

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	25 mm
Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
	308700 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat  
Recomandat pentru con ISO 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1  
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4  
mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO  
40

308765 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat  
pentru con ISO 40

308625 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit  
pentru dimensiune conică 40

308830 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără  
șurub de reglare pe lungime  $\varnothing d / \varnothing D1$  16/4 mm

302410 16/4

Unitate de fretare compactă Tip SU1

354210 SU1

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con  
ISO 40

308620 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat  
pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat  
pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO  
40

308790 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con  
ISO 40

308650 40

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără  
șurub de reglare pe lungime  $\varnothing d / \varnothing D1$  12/4 mm

302410 12/4