

**Garant**

**Portsculă cu strângere rapidă conică la 3°, SK 40 A = 80, Ø de strângere D1: 12mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	302352 12
GTIN	4045197480033
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Design de proiectare extra subțire (contur 3°).

**Aplicație:**

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere în h6.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806. Cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410, Ref. 12/3 și 12/4. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 304450.

**Notă:**

Nu este posibilă ajustarea pe lungime!

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	12 mm
Ø exterior D	25 mm

Suport	SK 40 A = 80
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40