

Garant**Micro-mandrină cilindrică cilindrică, L = 80, Coadă cilindrică, Tip: 0,2-3****Date comandă**

Numărul de comandă	302406 0,2-3
GTIN	4045197556820
Clasa articolului	31H

Descriere**Execuție:**

- Pentru rotație la dreapta și la stânga.
- Bătaie radială $\leq 0,005$ mm.
- Cuplu transmisibil 7 Nm.
- Turație admisă 60000 1/min.
- Acționare din lateral.
- Moment de strângere admis 2 Nm.
- Interval de prindere 0,2 – 3,4 mm.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere cu mâner tip T Ref. 2.

Descriere tehnică

Gamă de prindere $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
\varnothing cozii d	16 mm
$\varnothing D_2$	12 mm
\varnothing exterior D	19 mm
Toleranța arborelui	h6
Suport	Coadă cilindrică
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 18000 min ⁻¹
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Micromandrină

