



Extensie hidro, L = 150 mm, Ø cozii d / Ø de strângere D1: 20/12mm



Date comandă

Numărul de comandă	302375 20/12
GTIN	2050001740946
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

Cu reglare axială pe lungime. Flexibile datorită folosirii bușelor intermediare.

Aplicație:

Recomandate pentru mandrine hidraulice și mandrine ER.

Accesorii opționale:

Bușe intermediare Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø cozii d	20 mm
L ₁	46 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Filet M	M 10×1
Ø de prindere D ₁	12 mm
Ø exterior D	25 mm
Lungimea totală L	150 mm
Caracteristici nume produs	L = 150 mm
Tip produs	Accesorii dornuri cu prindere hidraulică

Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm	302140 6
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm	302140 3
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm	302140 4
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm	302135 3
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm	302135 6
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm	302135 8
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm	302135 4
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm	302140 8
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm	302140 5
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm	302135 5