

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 50 A = 200, Ø de strângere D1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302355 25
GTIN	4045197288868
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductivă, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	25 mm
Ø D ₂	44 mm
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Ø exterior D	53 mm
Suport	SK 50 A = 200
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50	354225 50
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm	354240 20-32