

**Extensie hidro, L = 150 mm, Ø cozii d / Ø de strângere D1: 20/20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302375 20/20
GTIN	2050001740953
Clasa articolului	33W

**Descriere****Execuție:**

Cu reglare axială pe lungime. Flexibile datorită folosirii bușelor intermediare.

**Aplicație:**

Recomandate pentru mandrine hidraulice și mandrine ER.

**Accesorii opționale:**

Bușe intermediare Cod 302135 – 302187.

**Descriere tehnică**

Interval de reglaj V	10 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø cozii d	20 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>1</sub>	51 mm
Filet M	M16×1
Ø exterior D	31,5 mm
Lungimea totală L	150 mm
Caracteristici nume produs	L = 150 mm
Tip produs	Accesorii dornuri cu prindere hidraulică

## Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm	302160 8
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 10 mm	302160 10
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm	302160 6
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 14 mm	302160 14
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm	302155 4
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 12 mm	302155 12
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm	302155 6
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 16 mm	302160 16
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm	302155 3
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 16 mm	302155 16
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm	302155 5
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 14 mm	302155 14
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm	302160 5
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm	302160 4
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm	302160 3
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 12 mm	302160 12

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire  $\emptyset$  de strângere D1 10 mm

302155 10

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire  $\emptyset$  de strângere D1 8 mm

302155 8