

Garant**Micro-mandrină cilindrică cilindrică, L = 100, Tip: 0,2-6****Date comandă**

Numărul de comandă	302407 0,2-6
GTIN	4045197672889
Clasa articolului	31H

Descriere**Execuție:**

- Pentru rotație la dreapta și la stânga.
- Bătaie radială $\leq 0,005$ mm.
- Cuplu transmisibil 7 Nm.
- Turație admisă 60000 1/min.
- Acționare din lateral.
- Moment de strângere admis 2 Nm.
- Interval de prindere 0,2 – 6,4 mm.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere cu mâner tip T Ref. 2.

Descriere tehnică

$\varnothing D_2$	16 mm
Gamă de prindere $\varnothing D_1$	0,2 - 6,4 mm
\varnothing cozii d	20 mm
\varnothing exterior D	25 mm
Toleranța arborelui	h6
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 18000 min ⁻¹
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Micromandrină

