

**Extensie hidro, L = 150 mm, Ø cozii d / Ø de strângere D1: 32/20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302375 32/20
GTIN	2050001740960
Clasa articolului	33W

Descriere**Execuție:**

Cu reglare axială pe lungime. Flexibile datorită folosirii bușelor intermediare.

Aplicație:

Recomandate pentru mandrine hidraulice și mandrine ER.

Accesorii opționale:

Bușe intermediare Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

Filet M	M16×1
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø cozii d	32 mm
Interval de reglaj V	10 mm
L ₁	51 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Ø exterior D	31,5 mm
Lungimea totală L	150 mm
Caracteristici nume produs	L = 150 mm
Tip produs	Accesorii dornuri cu prindere hidraulică

Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 16 mm	302175 16
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 18 mm	302175 18
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 25 mm	302175 25
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 16 mm	302180 16
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 10 mm	302180 10
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 14 mm	302175 14
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 18 mm	302180 18
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm	302180 8
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 12 mm	302175 12
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm	302180 6
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 20 mm	302180 20
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm	302175 6
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 12 mm	302180 12
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 10 mm	302175 10
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 20 mm	302175 20
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 14 mm	302180 14

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 25 mm

302180 25

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm

302175 8