

Garant
Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță: 85/ S5mm

Date comandă

Numărul de comandă	268736 85/S5
GTIN	4045197562630
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	GPCT S5010.
Mărimea plăcuței	5 mm
Decalaj central L_3	6,4 mm
Cod ISO Suport	E08K SGLPR/LS5
\varnothing minim al găurii prelabile D_{min}	10,72 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 6
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	7,49 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
\varnothing cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 6

269028 6

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500