

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță:
85/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268736 85/06
GTIN	4045197545893
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	8,15 mm
Cod ISO Suport	E10K SGLCR/L06
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	13,54 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 11
Plăcuță amovibilă compatibilă	GCCT 06020.
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	9,5 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 11

269028 11

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200