

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță: 65/  
S5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268722 65/S5
GTIN	4045197545794
Clasa articolului	21V

**Descriere tehnică**

Lățime gât $L_4$	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 6
Mărimea plăcuței	5 mm
Lungime cap $L_1$	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	GPCT S5010.
Cod ISO Suport	AH0712H SGLPR/LS5
$\varnothing$ minim al găurii prelabile $D_{min}$	9,15 mm
Decalaj central $L_3$	5,6 mm
Lungimea totală $L$	100 mm
Înălțime de strângere $L_2$	11,15 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
$\varnothing$ cozii $D_s$	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 6	269028 6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500