

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță:  
50/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268812 50/07
GTIN	4045197591982
Clasa articolului	21V

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 12
Decalaj central L <sub>3</sub>	3,71 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TDAT 07010.
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	7,06 mm
Cod ISO Suport	AH06X STLDR/L07
Lungimea totală L	75 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	5,54 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 12

269028 12

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500