

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță:  
100/06mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268736 100/06 |
| GTIN               | 4045197545909 |
| Clasa articolului  | 21V           |

**Descriere tehnică**

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Cod ISO Suport                               | E12M SGLCR/L06                      |
| Mărimea plăcuței                             | 6 mm                                |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile     | 269028 11                           |
| Decalaj central L <sub>3</sub>               | 9,15 mm                             |
| Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub> | 15,52 mm                            |
| Plăcuță amovibilă compatibilă                | GCCT 06020.                         |
| Lungimea totală L                            | 150 mm                              |
| Înălțime de strângere L <sub>2</sub>         | 11,33 mm                            |
| Unghi de reglare κ                           | 95 grad                             |
| Ø cozii D <sub>s</sub>                       | 12 mm                               |
| Standard                                     | Normă de fabricație                 |
| Tip de utilizare                             | pe stânga                           |
| Adâncime de strunjire interioară până la     | 8×D                                 |
| Materialul sculei                            | Carbura                             |
| Răcire interioară                            | da                                  |
| Utilizare                                    | Strunjire longitudinală la interior |

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 11

269028 11

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200