

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță:
66/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268812 66/07
GTIN	4045197591999
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	TDAT 07010.
Decalaj central L_3	4,8 mm
Cod ISO Suport	AH08H STLDR/L07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 12
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,14 mm
Lungimea totală L	100 mm
Înălțime de strângere L_2	7,49 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 12	269028 12
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500