

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță:
85/07mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268826 85/07 |
| GTIN | 4045197562678 |
| Clasa articolului | 21V |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Mărimea plăcuței | 7 mm |
| Decalaj central L ₃ | 4,8 mm |
| Cod ISO Suport | E08K STLDR/L07 |
| Ø minim al găurii prelabile D _{min} | 9,14 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 12 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | TDAT 07010. |
| Lungimea totală L | 125 mm |
| Înălțime de strângere L ₂ | 7,49 mm |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |
| Ø cozii D _s | 8 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D |
| Materialul sculei | Carbura |
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală la interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 12 | 269028 12 |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6 | 674248 TX6 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |