

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță: 65/
S5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prealabile D_{min}	10,72 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 6
Cod ISO Suport	AH0812H SGSPR/LS5
Plăcuță amovibilă compatibilă	GPCT S5010.
Mărimea plăcuței	5 mm
Lungime cap L_1	32 mm
Decalaj central L_3	6,4 mm
Lățime gât L_4	8 mm
Lungimea totală L	100 mm
Înălțime de strângere L_2	11,15 mm
Unghi de reglare κ	45 grad
Ø cozii D_5	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 6	269028 6
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500