



Polizor unghiular electric CG, M14 filet arbore de șlefuire, pentru discuri cu Ø de 125 mm, cu protecție împotriva repornirii automate, cu mâner antivibrații



Date comandă

Numărul de comandă	077111 7222936
GTIN	4014586901503
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

FEIN – Polizor unghiular compact Ø 125 mm.

- **Motor robust și performan pentru utilizare zilnică.**
- **Protecție ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecției la repornire și mânerului antivibrații.**
- **Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziție optimă a întrerupătorului în funcție de utilizare).**
- **Datorită piuliței cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede și fără scule.**

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere, cheie.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	CG10-125
Blocaj contra repornirii	da

Fișă de date

Particularitate	formă scurtă
Putere absorbită	1000 W
Vibrație maximă conform EN	8,5 m/s ²
Adâncimea maximă de tăiere	35 mm
Tensiune de rețea	230 V
Greutate	2,1 kg
Ø maxim al discurilor	125 mm
Frecvență de rețea	50 Hz
Turație maximă	11000 min ⁻¹
Tip produs	Polizor unghiular