

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță: 65/
S5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268726 65/S5
GTIN	4045197545817
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,15 mm
Cod ISO Suport	AH0712H SGLPR/LS5
Decalaj central L_3	5,6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	GPCT S5010.
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 6
Lungime cap L_1	25 mm
Mărimea plăcuței	5 mm
Lățime gât L_4	7 mm
Lungimea totală L	100 mm
Înălțime de strângere L_2	11,15 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 6	269028 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500