

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță:
50/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268816 50/07
GTIN	4045197592101
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 12
Decalaj central L ₃	3,71 mm
Cod ISO Suport	AH06X STLDR/L07
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	7,06 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TDAT 07010.
Lungimea totală L	75 mm
Înălțime de strângere L ₂	5,54 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	6 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 12	269028 12
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
