

**Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire, ER 16, Ø nominal de strângere d: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308924 4
GTIN	4069515023917
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

Modele cu etanșare cu duze de pulverizare numai pentru Ø nominal.

Descriere tehnică

Suport	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	$\leq 10 \mu\text{m}$
Tip	425 E
Ø exterior D	16,7 mm
Lungimea totală L	27,5 mm
Tip produs	Bucșă elastică