

**Garant**
**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță: 65/  
S5mm**


### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268806 65/S5  |
| GTIN               | 4045197545923 |
| Clasa articolului  | 21V           |

### Descriere tehnică

|  |                     |
|--|---------------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă                | GPCT S5010.         |
| Cod ISO Suport                               | AH0812H SGSPR/LS5   |
| Decalaj central L <sub>3</sub>               | 6,4 mm              |
| Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub> | 10,72 mm            |
| Lățime gât L <sub>4</sub>                    | 8 mm                |
| Lungime cap L <sub>1</sub>                   | 32 mm               |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile     | 269028 6            |
| Mărimea plăcuței                             | 5 mm                |
| Lungimea totală L                            | 100 mm              |
| Înălțime de strângere L <sub>2</sub>         | 11,15 mm            |
| Unghi de reglare κ                           | 45 grad             |
| Ø cozii D <sub>s</sub>                       | 12 mm               |
| Standard                                     | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare                             | pe stânga           |
| Adâncime de strunjire interioară până la     | 5×D                 |
| Materialul sculei                            | HSS                 |

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Răcire interioară | da                                  |
| Utilizare         | Strunjire longitudinală la interior |
| Tip produs        | Bară pentru strunjire interioară    |

## Accesorii

|  |            |
|--|------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 6   | 269028 6   |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6                                  | 674248 TX6 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |