

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță: 75/
S4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268712 75/S4
GTIN	4045197545732
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CDCT S4010.
Mărimea plăcuței	4 mm
Decalaj central L ₃	3,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 10
Cod ISO Suport	E06J SCLDR/LS4
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	6,91 mm
Lungimea totală L	110 mm
Înălțime de strângere L ₂	5,54 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	6 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 10	269028 10
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200