

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță: 66/
S5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268726 66/S5
GTIN	4045197545824
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	6,4 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 6
Lungime cap L_1	32 mm
Lățime gât L_4	8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	GPCT S5010.
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	10,72 mm
Mărimea plăcuței	5 mm
Cod ISO Suport	AH0812H SGLPR/LS5
Lungimea totală L	100 mm
Înălțime de strângere L_2	11,15 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 6	269028 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500