

**Cuțit de strunjit pe interior pe dreapta conform DIN 4954, HSS E, Ø cozii: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296400 6
GTIN	4069515024617
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile **sudate**.

Aplicație:

Utilizare universală, viteze medii de aşchiere.

HSS/E – Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producție individuală și în serie. Aceste cuțite de strunjit au o putere de tăiere mare și sunt rezistente la rupere, chiar și la folosire la adâncimi mari, la aşchiere întreruptă sau la materiale cu rezistență ridicată.

Descriere tehnică

Pentru găuri cu Ø de la	16 mm
Lungimea totală	125 mm
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip produs	Cuțit pentru strunjit